


Systeme INOGEN ONE[®] G5[™]



Inogen One
Alimentation CA*
Réf. article BA-501



Inogen One G5
Câble d'alimentation CC*
Réf. article BA-306



Inogen One G5
Batterie ion-lithium*
Jusqu'à 6,5 h d'autonomie
Réf. article BA-500



Inogen One G5
Sacoche de transport*
Réf. article CA-500



Inogen One G5
Sac à dos**
Réf. article CA-550



Inogen One[®]G5
Batterie ion-lithium longue durée**
Jusqu'à 13 h d'autonomie
Réf. article BA-516

Le système Inogen One G5 (IS-500) :

- Compact et léger
- 1 à 6 réglages de débit
- Distribution intelligente d'oxygène en débit pulsé
- Conçu pour des périodes d'utilisation de 24 h
- Nouvel écran LCD à symboles facile à lire

*Inclus avec le système

**Accessoire vendu séparément

Oxygen. Anytime. Anywhere[®]

Inogen bouleverse encore une fois l'univers de la distribution d'oxygène grâce à cette innovation.

Sur le marché actuel, Inogen One G5 est le concentrateur d'oxygène portable offrant le plus d'oxygène par kilogramme. Grâce à ses réglages de débit allant de 1 à 6, Inogen One G5 est conçu pour augmenter considérablement l'autonomie de la plupart des utilisateurs ayant besoin d'oxygène supplémentaire 24 h/24, 7 j/7. Il est possible de le recharger à la maison ou en déplacement, offrant ainsi aux patients la liberté de l'oxygène. Tout le temps. Partout.

Inogen One G5 est la solution unique pour la distribution d'oxygène, à domicile ou en déplacement.

Poids	2,2 kg (4,7 lb) (avec une batterie simple)
Dimensions	Longueur : 18,26 cm (7,19 po) Largeur : 8,28 cm (3,26 po) Hauteur : 20,7 cm (8,15 po) (inclut une batterie simple)
Débit d'oxygène	Système d'alimentation par doses pulsées Six réglages de débit 1, 2, 3, 4, 5, 6
Alimentation	Alimentation CA 100-240 VCA, 50-60 Hz (détection automatique de 1,0 A pour permettre une utilisation dans le monde entier) Câble d'alimentation CC : entrée CC de 13,5-15,5 VCC, 10 A max pour une utilisation mobile en voiture
Batterie	Durée (batterie simple) : jusqu'à 6,5 heures Rechargement en 3 heures environ avec alimentation CA ou CC Durée (batterie double) : jusqu'à 13 heures Rechargement en 6 heures environ avec alimentation CA ou CC
Niveau sonore	38 dBA*
Fonctionnement	Commandes simples et écran LCD à symboles facile à lire
Utilisation	Conçu pour un usage 24 h/24, 7 j/7 et conforme à toutes les exigences de la FAA en vigueur pour l'utilisation d'un concentrateur d'oxygène portable à bord d'un avion

*Sur le paramètre de débit 2